


# Posamezna priključna plošča NAS-1/2-NPT-3A

Številka dela: 13995

FESTO

na osnovi standarda ISO 5599-1, priključek ob strani.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dolžina	35,5 mm
Obratovalni tlak	16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve priključne plošče	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	NPT1/2-14
Pnevmatični priključek 2	NPT1/2-14
Pnevmatični priključek 4	NPT1/2-14