


Sklop končnih plošč NEV-3DA/DB-NPT

Številka dela: 13997

FESTO

za vrstno montažo standardnih povezovalnih plošč.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	190 mm
Obratovalni tlak	0 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve priključne plošče	s skošnjo izvrtino
Način pritrditve ventila	za uvitje
Pnevmatični priključek 1	NPT1-11 1/2
Pnevmatični priključek 3	NPT1-11 1/2
Pnevmatični priključek 5	NPT1-11 1/2