


Povezovalna plošča NAV-1/4-NPT-1C

Številka dela: 13998

FESTO

z razporeditvijo lukenj po DIN ISO 5599/1, za vrstno montažo,
priključki spodaj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	110 mm
Obratovalni tlak	16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve priključne plošče	s skoznjo izvrtino
Priključek krmilnega zraka 12	NPT1/8-27
Priključek krmilnega zraka 14	NPT1/8-27
Pnevmatični priključek 2	NPT1/4-18
Pnevmatični priključek 4	NPT1/4-18