


Povezovalna plošča NAV-1/2-NPT-3C

Številka dela: 13999

FESTO

z razporeditvijo lukenj po DIN ISO 5599/1, za vrstno montažo,
priključki spodaj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	190 mm
Obratovalni tlak	16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve priključne plošče	s skošnjo izvrtino
Priključek krmilnega zraka 12	NPT1/8-27
Priključek krmilnega zraka 14	NPT1/8-27
Pnevmatični priključek 2	NPT1/2-14
Pnevmatični priključek 4	NPT1/2-14