


Vtičnica MSSD-E

Številka dela: 14098

FESTO

za magnetne tuljave in ventile, priključna shema za ventile JMEH, MEH
in MOEH.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M3
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	8 g
Električni priključek 1	Vtičnica, kotna, štirikotna oblika, 3-polna, oblika C
Električni priključek 2	Vijačna sponka
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 300 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 250 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	6 A
Vijačni priključek kabla	Pg7
Premer kabla	6 ... 8 mm
Presek priključka	0,75 mm ²
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Stopnja umazanije	3
Material, ohišje	Ojačan PA
Barva ohišja	črna
Material, tesnilo	NBR