


# Tandem valj DNUT-100- -PPV-A

Številka dela: 14197

FESTO

z obojestranskim nastavljivim dušenjem v končnih legah  
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2008



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 300 mm
Premer bata	100 mm
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 6431
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Konec batnice	Zunanji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	0,5 ... 8 bar
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Dolžina dušenja	30 mm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	8.442 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	8.992 N
Način pritrditve	s priborom
Pnevmatični priključek	G1/2
Informacije o materialu pokrova	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo