


Paralelni sklop EAMM-U-60-D40-42B/C-91-S1

Številka dela: 1430735

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	60
Položaj vgradnje	poljuben
Prestava reduktorja	1:1
Maks. število vrtljajev	6.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	26,7 kgmm ²
Obratovalni moment brez obremenitve	0,07 Nm
Prenosni vrtilni moment	3 Nm
Masa izdelka	1.130 g
Koda vmesnika aktuatorja	D40B
Koda vmesnika, motor in	42B 42C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS