

Sklopka EAMC-20-30-6-10

Številka dela: 1451964

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	6 mm
Premer držala 2	10 mm
Velikost	20
Imenska dolžina	30 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	9.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	1,06 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	2,3 Nm
Masa izdelka	20 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS