


Sklopka

EAMC-40-66-10-12

Številka dela: 1452794

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------|------------------------|
| Premer držala 1 | 10 mm |
| Premer držala 2 | 12 mm |
| Velikost | 40 |
| Imenska dolžina | 66 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Maks. število vrtljajev | 6.500 1/min |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Temperatura okolice | -25 ... 60 °C |
| Masni vztrajnostni moment | 42,3 kgmm ² |
| Prenosni vrtilni moment | 21 Nm |
| Masa izdelka | 139 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |