

Sklopka EAMD-28-22-14-10X12

Številka dela: 1453861

FESTO

je pogonski element, ki prenaša krožno gibanje koračnega ali servo motorja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	14 mm
Premer držala 2	10 mm
Velikost	28
Imenska dolžina	22 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	8.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	3,5 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	9 Nm
Masa izdelka	43 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS