


# Aksialni sklop EAMM-A-L27-67A

Številka dela: 1454261  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[primeren za električne pogone.](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2026. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	2 Nm
Masa izdelka	290 g
Koda vmesnika aktuatorja	L27
Koda vmesnika, motor in	67A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS