


# Sklopka

## EAMC-67-62-24-32

Številka dela: 1485796

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	24 mm
Premer držala 2	32 mm
Velikost	67
Imenska dolžina	62 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	4.500 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	280 kgmm <sup>2</sup>
Prenosni vrtilni moment	143 Nm
Masa izdelka	428 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS