


# Prištevalni števec PZA-A-B

Številka dela: 14992

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska zgradba	mehanski števec poteka s pnevmatičnim pogonom
Način vračanja	Ročna tipka ali pnevmatični signal
Prikaz	6-mesten
Razbremenilni tlak, pogonska enota	0,2 ± 0,1 bar
Razbremenilni tlak, vračanje	0,15 ± 0,1 bar
Vklopni tlak, pogonska enota	0,6 ± 0,2 bar
Vklopni tlak, vračanje	0,6 ± 0,2 bar
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Minimalni tlak vračanja	2 bar
Min. trajanje impulza, pogon	10 ms
Min. trajanje impulza, vračanje	180 ms
Min. trajanje premora, pogon	15 ms
Min. trajanje premora, vračanje	50 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	155 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek	M5
Material, ohišje	ABS