

Zasučni pogon DRQ-100- -360-PPVJ-A

Številka dela: 150194
Izdelek, ki se opušča


FESTO

za brezdotično zaznavanje, z nastavljivim dušenjem v končni legi in nastavljivo zračnostjo zobniškega pogona.

Varianta z izbirnim zasučnim kotom od 271 do 359 °.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

Primer predstavitve



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	100
Kot dušenja	52 deg
Območje nastavljanja zasučnega kota, obojestransko	-8 /+ 8 deg
Zasučni kot	360 deg
Dušenje	Pnevmatično dušenje, nastavljivo
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	zobata letev/pastorek
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	2,5 ... 10 bar
Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar	0,4 Hz
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Teoretični vrtilni moment pri 6 bar	150 Nm
Dopusten masni vztrajnostni moment	0,2 kgm ²
Masa izdelka	40.600 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/2
Informacije o materialu pogonske gredi	Jeklo za cementiranje
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)