


Valj z vlečnim drogom DNG-3"- -PPV-A

Številka dela: 150274

FESTO

Na osnovi ISO 15552, NF E 49 003.1 in UNI 10 290, za brezdozično zaznavanje, z obojstransko nastavljivim dušenjem v končnih legah. Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 2.000 mm
Premer bata	3"
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Konec batnice	Zunanji navoj
Obratovalni tlak	0,6 ... 12 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Dolžina dušenja	36 mm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	2.721 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	3.016 N
Pnevmatični priključek	NPT3/8-18