


# Vodilna enota FENG-32-250-KF

Številka dela: 150289

FESTO

s krogličnimi obtočnimi vodili, služi za varovanje pred zasukom, omogoča visoko natančnost vodenja.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Gib	250 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	750 N
Maks. sila Fy statična	1.020 N
Maks. sila Fz	750 N
Maks. sila Fz statična	1.020 N
Maks. moment Mx	28 Nm
Maks. moment Mx, statičen	38 Nm
Maks. moment My	34 Nm
Maks. moment My, statičen	46 Nm
Maks. moment Mz	34 Nm
Maks. moment Mz, statičen	46 Nm
Sila za premik	15 N
Masa izdelka	1.980 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vodilni element	jeklo za poboljšanje
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, plošča jarma	Al zlitina za kovanje, eloksirana