

# Mejno stikalo SIEN-4B-NS-S-L

Številka dela: 150361

FESTO

induktivno, z normalno razdaljo vklopa.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Imenska vklopna razdalja	0,8 mm
Zagotovljena vklopna razdalja	0,64 mm
Redukcijski faktorji	Aluminij = 0,4 Nerjavno jeklo St 18/8 = 0,7 Baker = 0,3 Medenina = 0,4 jeklo St 37 = 1,0
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Ponovljivost	0,04 mm
Izhod stikala	NPN
Stikalni element	Vklopni kontakt
Maks. preklopna frekvenca	3.000 Hz
Maks. preklopna frekvenca DC	3.000 Hz
Maks. izhodni tok	200 mA
Padec napetosti	2 V
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Tok prostega teka	$\leq 10$ mA
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	3-polni M8x1 Vtič
Velikost	4 mm
Način pritrditve	vpet
Način vgradnje	izravnani
Masa izdelka	9 g
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Vrsta zaščite	IP67
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L