



# Mejno stikalo SIEN-M5B-PS-S-L

Številka dela: 150371

FESTO

induktivno, z normalno razdaljo vklopa.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Imenska vklopna razdalja	0,8 mm
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Ponovljivost pri konstantnih pogojih	0,01 mm
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Vklopni kontakt
Maks. preklopna frekvenca	5.000 Hz
Maks. izhodni tok	200 mA
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	3-polni M8x1 Vtič
Velikost	M5x0,5
Prítezni moment	1,5 Nm
Način vgradnje	izravnán
Masa izdelka	4,3 g
Material, ohišje	PA visokolegirano jeklo, nerjavno
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, prečni kabli	-5 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP67
Odpornost na nihanje napetosti	1 kV
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Stopnja umazanije	3