


Mejno stikalo SIEN-M18B-PS-S-L

Številka dela: 150419

FESTO

induktivno, z normalno razdaljo vklopa.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Ustreza standardu | EN 60947-5-2 |
| Dovoljenje | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Imenska vklopna razdalja | 5 mm |
| Zagotovljena vklopna razdalja | 4,05 mm |
| Redukcijski faktorji | Aluminij = 0,4 Nerjavno jeklo St 18/8 = 0,8 Baker = 0,4 Medenina = 0,5 jeklo St 37 = 1,0 |
| Temperatura okolice | -25 ... 70 °C |
| Ponovljivost | 0,25 mm |
| Izhod stikala | PNP |
| Stikalni element | Vklopni kontakt |
| Histereza | ≤ 0,55 mm |
| Maks. preklopna frekvenca | 2.000 Hz |
| Maks. izhodni tok | 200 mA |
| Padec napetosti | 2 V |
| Kratkostična odpornost | Pulzirajoč |
| Območje obratovalne napetosti DC | 10 ... 30 V |
| Preostala valovitost | +/- 20 % |
| Tok prostega teka | ≤ 10 mA |
| Zaščita pred zamenjavo polov | za vse električne priključke |
| Električni priključek | 3-polni M12x1 Vtič |
| Velikost | M18x1 |
| Način pritrditve | s protimatico |
| Pritezni moment | 20 Nm |
| Način vgradnje | izravnani |
| Masa izdelka | 43 g |
| Material, ohišje | Med (medenina) PBTP nikljan |
| Prikaz stanja preklopa | Rumena LED |
| Temperatura okolice, premični kabli | -5 ... 70 °C |
| Vrsta zaščite | IP67 |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Stopnja umazanije | 3 |