



Mejno stikalo SIES-QB-PO-K-L

Številka dela: 150489
Izdelek, ki se opuša

FESTO

induktivno, posebna konstrukcija.

Tip, ki se opuša. Dobavljen do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Imenska vklopna razdalja	2 mm
Zagotovljena vklopna razdalja	1,6 mm
Redukcijski faktorji	Aluminij = 0,45 Nerjavno jeklo St 18/8 = 0,8 Baker = 0,35 Medenina = 0,5 jeklo St 37 = 1,0
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
Ponovljivost	0,1 mm
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Mirovni kontakt
Maks. preklopna frekvenca	1.200 Hz
Maks. preklopna frekvenca DC	1.200 Hz
Maksimalni izhodni tok v odvisnosti od temperature	200 mA pri ≤ 50 °C 150 mA pri ≤ 85 °C
Padec napetosti	3,2 V
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Tok prostega teka	≤ 30 mA
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	3-žilni Kabel
Dolžina kabla	2,5 m
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)
Velikost	12x26x40 mm
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Način vgradnje	izravnano
Masa izdelka	170 g
Material, ohišje	Ojačan PBT
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Vrsta zaščite	IP67
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L