

Profilna letev

SLZS-16- -

Številka dela: 150916

FESTO

Celotna dolžina letve ustreza 117 mm, plus gib.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	T utor za približevalno stikalo
Maks. dolžina profila	2.800 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Senzorska letev
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino in vijakom
Material, profil	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vijaki	visokolegirano jeklo