


Nihajna prirobnica SNGL-200

Številka dela: 151535

FESTO

primeren ležajni blok LSNG, LSNSG.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	200
Ustreza standardu	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 90 °C
Masa izdelka	3.713 g
Material, pritrditev	Tlačno liti aluminij
Material, ležaj	Umetna masa
Material, vijaki	Jeklo cinkan