


Standardni valj DNG-4"-8"-PPV-A

Številka dela: 151636

FESTO

Na osnovi ISO 15552, NF E 49 003.1 in UNI 10 290, za brezdotično zaznavanje, z obojestransko nastavljivim dušenjem v končnih legah.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	203,2 mm
Premer bata	100 mm
Navoj batnice	UNF3/4-16
Dušenje	obojestransko nastavljivo pnevmatično dušenje (PPV)
Ustreza standardu	ISO 6431 VDMA 24562
Konec batnice	Zunanji navoj
Obratovalni tlak	0,6 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Dolžina dušenja	36 mm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	4.418 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	4.712 N
Pnevmatični priključek	M10