


L vijačen priključek

LJK-1/8-I/I

Številka dela: 151784

FESTO

s stranskim priključkom za zrak za vakuumski prisesek, vrtliv za 360 °.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-----------------------|--|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Obratovalni tlak | -0,95 ... 8 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--] |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 25 g |
| Pritrditev priseska | G 1/8 |
| Vakuumski priključek | G1/8 |