


Linearni pogon DGO-1"- -PPV-A-B

Številka dela: 15230

FESTO

za brezdotično zaznavanje, brez batnice, z magnetno zvezo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,04 ... 157 "
Premer bata	1"
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Vodilo	Drsno vodilo
Princip sojemala	s pomočjo sile (magnet)
Obratovalni tlak	1,5 ... 7 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Dolžina dušenja	19 mm
Pnevmatični priključek	1/8 NPT