


# Štirikratni vtič KSV6-7

Številka dela: 152506

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Imenska velikost                          | 6 mm   |
| Obratovalni tlak                          | -0,95 ... 10 bar   |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]                             |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2 - zmerna korozijska obremenitev                                  |
| LABS (PWIS) skladnost                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura medija                        | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okolice                       | -10 ... 60 °C  |
| Maks. število priključkov                 | 7  |
| Pnevmatični priključek                    | PK-6   |
| Barva                                     | siva   |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS   |