


Prisesek VAS-125-3/8-PUR

Številka dela: 152606

FESTO

s tesnilom OL.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	7 mm
Premer priseska	125 mm
Efektiven premer priseska	125 mm
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum zgoraj okrogel, standarden
Delovni medij	atmosferski zrak
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma	606 N
Pritrdilni navoj	G3/8
Pritrditev priseska	G3/8
Vakuumski priključek	G3/8
Trdota v Shore	62
Informacije o materialu navojnega zatiča	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu priseska	TPE-U(PU)