

Vakuumski prisesek VASB-125-3/8-NBR

Številka dela: 152609

FESTO

s tesnilom OL.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	7 mm
Premer priseska	125 mm
Efektiven premer priseska	125 mm
Lega priključka	zgoraj
Oblika priseska	okrogel meh 1,5-kraten
Obratovalni tlak MPa	-0,095 ... 0 MPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Imenski obratovalni tlak	-0,07 MPa -0,7 bar
Imenski obratovalni tlak (psi)	-10,15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma	606 N
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	606 N
Pritrdilni navoj	G3/8
Pritrditev priseska	G3/8
Vakuumski priključek	G3/8
Barva	črna
Trdota v Shore	60 +/- 5
Material, navojni čep	cinkova tlačna litina
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	NBR