

## Cev iz umetne mase PU-1/4-B-SW

Številka dela: 15275

FESTO

za vijajčne priključke CK in CN, posebno fleksibilna in odporna na pregib, poliuretan (ni odobrena za uporabo v živilski industriji).

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Maksimalni tlak je dopusten pri maksimalni temperaturi.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	6,35 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	22 mm
Notranji premer	4 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Temperatura okolice	-30 ... 60 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,024 kg/m
Barva	črna