

# Kotna povezovalna plošča NAVW-1/4-NPT-1

Številka dela: 152792

FESTO

z razporeditvijo lukenj po DIN ISO 5599/1, za serijsko montažo,  
priključki na strani ali spodaj.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	110 mm
Obratovalni tlak	0 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve priključne plošče	s skošnjo izvrtino
Priključek krmilnega zraka 12	1/8 NPT
Priključek krmilnega zraka 14	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 1	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 4	1/4 NPT