

Manometer MA-15-10-QS-8

Številka dela: 153385

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza	0 bar...10 bar
Nazivna velikost manometra	15
Konstruktivna zgradba	Manometer z Bourdonovo cevjo brez merilne naprave
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Delovni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 000032...145 000032
Faktor izmenične obremenitve	0.66
Razred merilne natančnosti	5
Stopnja zaščite	IP53
Temperatura medija	-20 °C...60 °C
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Položaj priključitve	hrbturna strani, na sredini
Pnevmatični priključek	QS-8
Materiali v stiku z medijem	medenina
Material čepa za pritvje	Medenina
Material ohišja	jeklo
Material opazovalnega okna	PC
Barva ohišja	črna
Teža izdelka	10 g
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	brez acetilena brez kisika
Številčnica	Enojna številčnica bar (zunaj)