

# Protipovratni ventil HB-1/8-QS-6

Številka dela: 153449

FESTO

Pretok od QS vtičnega priključka k zunanjemu navoju.  
Ta tip je primeren za vakuum.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Ventil                                    | Protipovratna funkcija   |
| Pnevmatični priključek 1                  | QS-6   |
| Pnevmatični priključek 2                  | R1/8   |
| Način pritrditve                          | za uvitje  |
| Normalni imenski pretok                   | 335 l/min  |
| Obratovalni tlak                          | -1 ... 10 bar  |
| Temperatura okolice                       | 0 ... 60 °C  |
| Material, ohišje                          | Medenina, nikljana   |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]                            |
| Maks. diferenčni tlak, odpiranje          | 0,1 bar  |
| Maks. diferenčni tlak, zapiranje          | 0,2 bar  |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| LABS (PWIS) skladnost                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Masa izdelka                              | 11 g   |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS   |