



Protipovratni ventil HB-3/8-QS-12

Številka dela: 153459

FESTO

Pretok od QS vtičnega priključka k zunanjemu navoju.
Ta tip je primeren za vakuum.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Ventil | Protipovratna funkcija |
| Pnevmatični priključek 1 | QS-12 |
| Pnevmatični priključek 2 | R3/8 |
| Način pritrditve | za uvitje |
| Normalni imenski pretok | 1.886 l/min |
| Obratovalni tlak | -1 ... 10 bar |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Material, ohišje | eloksiran aluminij |
| Barva ohišja | srebrna |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Maks. diferenčni tlak, odpiranje | 0,1 bar |
| Maks. diferenčni tlak, zapiranje | 0,2 bar |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Masa izdelka | 50 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |