



Zapirni ventil HE-2-QS-12

Številka dela: 153470

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	2/2 bistabilen
Pnevmatični priključek 1	QS-12
Pnevmatični priključek 2	QS-12
Način vklopa	ročno
Način pritrditve	Neposredna pritrditev skozi skozišnje izvrtine Vgradnja voda po izbiri:
Normalni imenski pretok	788,4 l/min
Imenska velikost	4,7 mm
Obratovalni tlak MPa	-0,095 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Material, ohišje	Ojačan PBT
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Konstrukcijska zgradba	Drsnik bata
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	povraten
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja čistega prostora	ISO razred 4
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Masa izdelka	47 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR