


Zapirni ventil HE-3-QS-8

Številka dela: 153476

FESTO

Ta tip je primeren za vakuum.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Ventil | 3/2 bistabilen |
| Pnevmatični priključek 1 | QS-8 |
| Pnevmatični priključek 2 | QS-8 |
| Način vklopa | ročno |
| Način pritrditve | Neposredna pritrditev skozi skoznje izvrtine Vgradnja voda po izbiri: |
| Normalni imenski pretok | 415,8 l/min |
| Imenska velikost | 3,5 mm |
| Obratovalni tlak MPa | -0,095 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Material, ohišje | Ojačan PBT |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Funkcija izpuha | ni dušen |
| Princip tesnenja | mehak |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivska zgradba | Drsnik bata |
| Vrsta krmiljenja | neposredno |
| Smer pretoka | ni reverzibilen |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stopnja čistega prostora | ISO razred 4 |
| Temperatura medija | 0 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 26 g |
| Pnevmatični priključek 3 | ni združen |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, tesnilo | NBR |