


# Kroglična pipa QH-QS-4-1/8

Številka dela: 153486

FESTO

s QS-vtično vezjo.

Ta tip je primeren za vakuum.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	2/2 bistabilen
Pnevmatični priključek 1	R1/8
Pnevmatični priključek 2	QS-4
Način vklopa	ročno
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok	235 l/min
Imenska velikost	2,5 mm
Obratovalni tlak MPa	-0,1 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-1 ... 10 bar
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Princip tesnenja	mehak
Konstruktivna zgradba	Kroglična pipa
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	14 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS