

Diferenčni regulator tlaka

LRL-1/8-QS-8

Številka dela: 153503

FESTO

brez manometra, z zunanjim navojem in QD vtičnim priključkom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Regulator	Konstanten diferenčni tlak s povratnim tokom
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	QS-8
Način pritrditve	za uvitje
Imenski pretok, odprt	115 l/min
Območje regulacije tlaka	2 ... 6 bar
Vstopni tlak 1 Mpa	0 ... 0,9 MPa
Vstopni tlak 1	0 ... 9 bar
Vstopni tlak 1 psi	0 ... 130,5 psi
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Material, ohišje	Ojačan PBT
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Varovanje vklopa	Narebren vijak s protimatico
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	neposredno krmiljen batni regulator s neprekinjenim napajanjem
Imenski pretok, zaprt	110 l/min
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	22 g
Material, navojni čep	Medenina, nikljana
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo navoja	PTFE