


# L vtično navojni priključek QSL-1/8-3/16-U

Številka dela: 153641

FESTO

360° vrtljiv, zunanji navoj z zunanjim šestrobom.  
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.  
Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Premaz
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak Vakuum
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	8 Nm
Pnevmatični priključek	NPT1/8-27 za cevi z zunanjim premerom 3/16"
Barva sprostivnega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PBT
Podatki o materialu sprostivnega obroča	POM
Informacije o materialu tesnila cevi	NBR
Podatki o materialu segmenta letve za cevi	visokolegirano jeklo, nerjavno