

T-vtično navojni priključek QSTL-1/4-3/16-U

Številka dela: 153712

FESTO

360° vrtljiv, zunanji navoj z zunanjim šestrobom.
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.
Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|-----------------------------------|
| Velikost | Standarden |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču | Premaz |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Enota pakiranja | 1 |
| Konstruktivna zgradba | Princip potisni/povleci |
| Obratovalni tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 10 bar |
| Delovni medij | filtriran stisnjen zrak Vakuum |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Dovoljenje | Germanischer Lloyd |
| Maks. pritezni moment | 14 Nm |
| Število izhodov | 2 |
| Število napajalnih vodov | 1 |
| Pnevmatični priključek, napajanje | Zunanji navoj NPT1/4-18 |
| Pnevmatični priključek, izhod | za cevi z zunanjim premerom 3/16" |
| Barva sprostitvenega obroča | siva |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu ohišja | PBT |
| Podatki o materialu sprostitvenega obroča | POM |
| Informacije o materialu tesnila cevi | NBR |
| Podatki o materialu segmenta letve za cevi | visokolegirano jeklo, nerjavno |