


# T-vtična vez QST-1/4T-U

Številka dela: 153726

FESTO

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.  
Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	4 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak Vakuum
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Masa izdelka	10,5 g
Število izhodov	2
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek, napajanje	za cevi z zunanjim premerom 1/4"
Pnevmatični priključek, izhod	za cevi z zunanjim premerom 1/4"
Barva sprostitvenega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PBT
Podatki o materialu sprostitvenega obroča	POM
Informacije o materialu tesnila cevi	NBR
Podatki o materialu segmenta letve za cevi	visokolegirano jeklo, nerjavno