

# T-vtično navojni priključek QSYL-1/2-3/8-U

Številka dela: 153791

FESTO

Obračanje za 360°, zunanji navoj z zunanjim šestrobom.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	9,2 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Premaz
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Morska klasifikacija	glej certifikat
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	30 Nm
Masa izdelka	69 g
Število izhodov	2
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj 1/2 NPT
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 3/8"
Barva sprostitvenega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PBT
Material, sprostitveni obroč	POM
Material, tesnilo cevi	NBR
Material, segment cevne spojke	visokolegirano jeklo, nerjavno