


T-vtično navojni priključek QSMT-1/8-1/8-U

Številka dela: 153916

FESTO

360° vrtljiv, zunanji navoj z zunanjim šestrobom.
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | Mini |
| Imenska velikost | 2,5 mm |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču | Premaz |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Enota pakiranja | 1 |
| Konstruktivna zgradba | Princip potisni/povleci |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Dovoljenje | Germanischer Lloyd |
| Maks. pritezni moment | 8 Nm |
| Število izhodov | 2 |
| Število napajalnih vodov | 1 |
| Pnevmatični priključek 1 | Zunanji navoj NPT1/8-27 |
| Pnevmatični priključek 2 | za cevi z zunanjim premerom 1/8" |
| Barva sprostivnega obroča | siva |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu ohišja | PBT |
| Podatki o materialu sprostivnega obroča | POM |
| Informacije o materialu tesnila cevi | NBR |
| Podatki o materialu segmenta letve za cevi | visokolegirano jeklo, nerjavno |