


# T-vtično navojni priključek QSMTL-10-32-UNF-1/8-U

Številka dela: 153917

FESTO

360° vrtljiv, zunanji navoj z zunanjim šestrobom.  
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.  
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Imenska velikost	1,6 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	1,5 Nm
Število izhodov	2
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj UNF10-32
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 1/8"
Barva sprostivnega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PBT
Podatki o materialu sprostivnega obroča	POM
Informacije o materialu tesnila cevi	NBR
Podatki o materialu segmenta letve za cevi	visokolegirano jeklo, nerjavno