

Zasučni pogon DRQ-25- -270-PPVJ-A



Številka dela: 154461
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za brezdotično zaznavanje, z nastavljamim dušenjem v končni legi in nastavlljivo zračnostjo zobniškega pogona.

Varianta z izbirnim zasučnim kotom od 181 do 269 °.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Kot dušenja	74,5 deg
Območje nastavljanja zasučnega kota, obojestransko	-5 /+ 5 deg
Zasučni kot	270 deg
Dušenje	Pnevmatično dušenje, nastavljivo
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	zobata letev/pastorek
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	2,5 ... 10 bar
Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar	1,1 Hz
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Teoretični vrtilni moment pri 6 bar	2,5 Nm
Dopusten masni vztrajnostni moment	0,0008 kgm ²
Masa izdelka	1.510 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M5
Informacije o materialu pogonske gredi	Jeklo za cementiranje
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU) NBR