

Vpenjalna tulka EAMH-110-11-C34-P

Številka dela: 1545245

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	110
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	5000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	33.2 000065
Teža izdelka	270 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS