

Kompaktni valj


AEVULQ-25- -P-A-S26

Številka dela: 156343
Classic

FESTO

za brezdotično zaznavanje. Varovan pred zasukom s kvadratno batnico.
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v
polje za iskanje.



Primer predstavitve



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 25 mm
Premer bata	25 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni
Konec batnice	Notranji navoj
Konstruktivska zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	Skoznja batnica Toplotno obstojna tesnila, maks.120°C
Varovanje pred zasukom/vodilo	kvadratna batnica
Obratovalni tlak	1,2 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura okolice	0 ... 120 °C
Udarna energija v končnih legah	0,1 J
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	221 N
Način pritrditve	po izbiri: s skoznjo izvrtino s priborom
Pnevmatični priključek	M5
Material, vezni vijak	Jeklo, cinkano
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, dinamična tesnila	FPM
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, cev valja	Aluminijeva litina za kovanje