

Kompaktni valj


AEVULQ-25- -A-P-A-S20

Številka dela: 156383
Classic


FESTO

za brezdotično zaznavanje. Varovan pred zasukom s kvadratno batnico. Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.



Primer predstavitve



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 25 mm
Premer bata	25 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni
Konec batnice	Zunanji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	Skoznja, votla batnica
Varovanje pred zasukom/vodilo	kvadratna batnica
Obratovalni tlak	1,2 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerne korozivna obremenitev
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Udarna energija v končnih legah	0,01 J
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	221 N
Način pritrditve	po izbiri: s skoznjo izvrtino s priborom
Pnevmatični priključek	M5
Material, vezni vijak	Jeklo, cinkano
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, dinamična tesnila	NBR TPE-U(PU)
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, cev valja	Aluminijeva litina za kovanje