

# Kompaktni valj


## AEVULQZ-50- -P-A-S6

Številka dela: 156436  
Classic

FESTO

za brezdotično zaznavanje. Varovan pred zasukom s kvadratno batnico.  
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte  
portal za podporo.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v  
polje za iskanje.



Primer predstavitve



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Gib                                       | 1 ... 25 mm  |
| Premer bata                               | 50 mm  |
| Dušenje                                   | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh                |
| Položaj vgradnje                          | poljuben   |
| Način delovanja                           | enosmerni<br>vlečni  |
| Konec batnice                             | Notranji navoj   |
| Konstruktivna zgradba                     | Bat<br>Batnica   |
| Zaznavanje položaja                       | za približevalna stikala   |
| Variante                                  | Toplotno obstojna tesnila, maks.120°C                              |
| Varovanje pred zasukom/vodilo             | kvadratna batnica  |
| Obratovalni tlak                          | 0,8 ... 10 bar   |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2 - zmerna korozivna obremenitev                                   |
| Temperatura okolice                       | 0 ... 120 °C   |
| Udarna energija v končnih legah           | 0,64 J   |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib    | 999 N  |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba         | 112 g  |
| Dodatek mase na 10 mm giba                | 72 g   |
| Osnovna masa za 0 mm giba                 | 560 g  |
| Dodatek mase na 10 mm giba                | 16 g   |
| Način pritrditve                          | po izbiri:<br>s skoznjo izvrtino<br>s priborom                     |
| Pnevmatični priključek                    | G1/8   |
| Material, vezni vijak                     | Jeklo, cinkano   |
| Material, pokrov                          | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Material, dinamična tesnila               | FPM  |
| Material, batnica                         | visokolegirano jeklo   |
| Material, cev valja                       | Aluminijeva litina za kovanje                                      |