

# Kompaktni valj AEVULQZ-63- -A-P-A-S6

Številka dela: 156457  
Classic

FESTO

za brezdotično zaznavanje. Varovan pred zasukom s kvadratno batnico.  
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte  
portal za podporo.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v  
polje za iskanje.



Primer predstavitev



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 25 mm
Premer bata	63 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni vlečni
Konec batnice	Zunanji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	Toplotno obstojna tesnila, maks.120°C
Varovanje pred zasukom/vodilo	kvadratna batnica
Obratovalni tlak	0,8 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
Temperatura okolice	0 ... 120 °C
Udarna energija v končnih legah	0,7 J
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	1.679 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	134 g
Dodatek mase na 10 mm giba	107 g
Dodatek mase na 10 mm giba	16 g
Način pritrditve	po izbiri: s skoznjo izvrtino s priborom
Pnevmatični priključek	G1/8
Material, vezni vijak	Jeklo, cinkano
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, dinamična tesnila	FPM
Material, batnica	visokolegirano jeklo
Material, cev valja	Aluminijeva litina za kovanje