


# Električni vmesnik CPX-CTEL-4-M12-5POL

Številka dela: 1577012

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Protokol	I-Port
Dimenzije Š x D x V	(vklj. povezovalni blok) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Masa izdelka	110 g
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
Maks. dolžina voda	20 m
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Ojačan PA PC
LED displeji	I-Port status / diagnostika Status modula Status bremenskega napajanja Status napajanja sistema
Diagnoza	Komunikacijska napaka Kratek stik modula Modulno orientirana diagnostika Prenizna napetost
Krmilni elementi	DIL-stikala
Maks. adresirna količina vhodov	32 Byte
Maks. adresirna količina izhodov	32 Byte
Parametriziranje	Diagnostično obnašanje Za napake varen način na kanal Forsiranje na kanal Idle (nedejaven) način na kanal Parameter modula Način menjave orodij
Interni čas cikla	1 ms na 1 bit uporabniških podatkov
Dodatne funkcije	Način menjave orodij
Električni priključek	4x vtičnica 5-polni A-kodiran M12
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Typ. 65 mA
Premostitev izpada omrežja	10 ms
Maks. seštevek tokov izhodov na kanal	4 x 1,6 A
Maks. napajanje na kanal	4 x 1,6 A
Električna izolacija kanal - kanal	ne
Električna izolacija kanala - notranji bus	Da, pri vmesnem napajanju
Število vmesnikov naprave	4